

**CNMG 120408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 120408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	2 - 6 mm
Minőség	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M

Sarokrídusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Forgácstörő	MR
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz