


**DNMG 110404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 110404 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PF
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Minőség	HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz