


**CNMG 120412, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120412 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PR
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HBT020
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz