

**CNMG 160612, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 160612 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_p$	2 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	MR
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz