


**DNMG 150608, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150608 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PF

Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz