

**DNMG 150608, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250669 HBT130 |
| GTIN | 4062406256326 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

DNMG 150608 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Előtolás f | 0,15 - 0,45 mm/ford, |
| Bevonat | TiCN |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 2 mm |
| Minőség | HBT130 |
| Forgácstörő | MF |

| | |
|--|---------------------------|
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 220 m/min |
| Szerszámanyag | HM |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Fő felhasználás | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |