

**DNMG 110408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250781 HBT130 |
| GTIN | 4062406256364 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

DNMG 110408 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Előtolás f | 0,12 - 0,45 mm/ford, |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Bevonat | TiCN |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Szerszámanyag | HM |
| Fő felhasználás | M |

| | |
|--|---------------------------|
| Sarokrídusz | 0,8 mm |
| Forgácstörő | MM |
| Minőség | HBT130 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 200 m/min |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |