

**DNMG 150608, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150608 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Forgácstörő	PM
Minőség	HBT020
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608

Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz