

**DNMG 150608, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150608 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	MM

Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz