

**DNMG 150604, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DNMG 150604 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Forgácstörő	MM
Bevonat	TiCN
Minőség	HBT130
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz