


**TNMG 160404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Árucikk kategória	22D

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HBT020
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Forgácstörő	PF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz