

**TNMG 160408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Árucikk kategória	22D

Leírás

TNMG 160408 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HBT130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz