

**VNMG 160408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VNMG 160408 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,1 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Minőség	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,8 - 4 mm
Forgácstörő	PM
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz