


**WNMG 080408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080408 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Forgácstörő	PM
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT020

Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Sarokrídusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz