

**WNMG 080408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Árucikk kategória	22D

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MR
Fogásmélység $a_p$	2 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Előtolás $f$	0,15 - 0,55 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz