


**WNMG 080412, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080412 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT020
Forgácstörő	PR
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz