


**CCMT 09T308, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T308 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308

Minőség	HBT130
Forgácstörő	MM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz