

**CCMT 09T308, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T308 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Minőség	HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz