

**DCMT 11T302, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DCMT 11T302 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	PM
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Minőség	HBT020
Fő felhasználás	P

Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz