

**SCMT 120408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Árucikk kategória	22D

Leírás

SCMT 120408 HBT130 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Bevonat	TiCN
Minőség	HBT130
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	MM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz