

**TCMT 110204, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260966 HBT130 |
| GTIN | 4062406257460 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

TCMT 110204 HBT130 Minőség: HBT130

Forgácstörő: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Váltólapka ISO kód | TCMT 110204 |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Bevonat | TiCN |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Előtolás f | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Fő felhasználás | M |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 1 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 220 m/min |
| Minőség | HBT130 |
| Forgácstörő | M |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |