


**SCMT 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Árucikk kategória	22D

Leírás

SCMT 120408 HBT020 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HBT020
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz