


**TCMT 16T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260968 HBT020 |
| GTIN | 4062406257491 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

TCMT 16T304 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Minőség | HBT020 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 330 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Bevonat | TiCN |
| Váltólapka ISO kód | TCMT 16T304 |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | PF |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |