


**TCMT 16T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 16T304 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HBT020
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz