

**VBMT 160404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Árucikk kategória	22D

Leírás

VBMT 160404 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	PF
Minőség	HBT020
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Sarokrídusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz