

**VCMT 160404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 160404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	M
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404

Bevonat	TiCN
Minőség	HBT130
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz