

**VBMT 160408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VBMT 160408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm

Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
Forgácstörő	MM
Minőség	HBT130
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz