

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 1616H09

Hozzávaló váltólapka: CN.. 09T3..

Működő szélesség L₄: 23 mm

Fejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 259033 7

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	DCLNR/L 1616H09
Alátétlapka	259033 7
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L ₄	23 mm

Szárméret	16 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 12
Fejhossz L ₁	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Teljes hossz L	100 mm
Csavar alátétlapkához	259027 5
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Karom Típus 12	259036 12
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Alátétlapka	259229
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához Típus 5	259027 5
Csavar alátétlapkához	259616
Alátétlapka Típus 7	259033 7
Köröm	259515