

**VCMT 160404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 160404 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,

Forgácstörő	PM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Minőség	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz