

**VCMT 160404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 160404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	MM
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT130
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz