

**VCMT 160408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VCMT 160408 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Bevonat	TiCN
Forgácstörő	PM
Minőség	HBT020
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz