

**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2525M15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 38 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259033 3

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525M15
Csavar alátétlapkához	259027 2

Alátétlapka	259033 3
Lapkaméret	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L <sub>1</sub>	38 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 11
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 3	259033 3
Csavar alátétlapkához	259612
Alátétlapka	259225
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Csavar alátétlapkához Típus 2	259027 2