



## Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 260cNm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 659939 260    |
| GTIN              | 4560138455111 |
| Árucikk kategória | 66F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Műgyanta markolattal a jobb fogás érdekében.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ø                          | 30,5 mm |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 %    |
| Maximális nyomaték         | 260 cNm |
| Kijelzés                   | analóg  |
| Skálaosztás, 1 osztás =    | 2 cNm   |
| Bit befogó                 | F 6,3   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nyomatéktartomány             | 60 - 260 cNm                            |
| Nyomatéktartomány             | 0,6 - 2,6 Nm                            |
| Átkapcsolható leolvasás       | Nm                                      |
| Mérési eljárás                | Forgatónyomaték                         |
| Csatlakozó forma              | Bitbefogó 1/4 col                       |
| Súly                          | 270 g                                   |
| Szabvány                      | DIN EN ISO 6789                         |
| A kioldási érték beállítása   | beállító skálával                       |
| Visszajelzés                  | kioldó                                  |
| Kioldási elv                  | mechanikus megcsúszó<br>tengelykapcsoló |
| Teljes hossz L                | 150 mm                                  |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható                               |
| Kalibrálás                    | O1                                      |
| Meghúzási irány               | Jobbos meghúzás                         |
| Mérési jegyzőkönyv            | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv          |
| Jegyzőkönyvezhető adatok      | nem                                     |
| Kioldás jelzése               | optikai                                 |
| Kioldás jelzése               | akusztikus                              |
| Méréstechnika                 | mechanikus                              |
| Termék fajtája                | Nyomaték csavarhúzó                     |

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20