

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 1616H06

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0604..

Működő szélesség L₄: 20 mm

Fejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 259033 8

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259033 8
Lapkaméret	6 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 12
Kés ISO kódja	DWLNR/L 1616H06

Teljes hossz L	100 mm
Csavar alátétlapkához	259027 1
Működő szélesség L ₄	20 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500