

**Garant****eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2020K08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259033 6

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	DWLNR/L 2020K08
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Teljes hossz L	125 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 10

Lapkaméret	8 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	259027 4
Alátétlapka	259033 6
Szárméret	20 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500