



Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 120cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659939 120
GTIN	4560138455067
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Műgyanta markolattal a jobb fogás érdekében.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Skálaosztás, 1 osztás =	1 cNm
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	120 cNm
Ø	24 mm
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	20 - 120 cNm
Nyomatéktartomány	0,2 - 1,2 Nm
Súly	160 g
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	130 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20