



Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 60cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659939 60
GTIN	4560138455005
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Profilírozott könnyűfém markolat.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	60 cNm
Ø	20 mm
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	10 - 60 cNm
Nyomatéktartomány	0,1 - 0,6 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	110 mm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Súly	80 g
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20