



Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 15cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659939 15
GTIN	4560138455906
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Profilírozott könnyűfém markolat.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Ø	16 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Maximális nyomaték	15 cNm
Kijelzés	analóg
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	2 - 15 cNm
Nyomatéktartomány	0,02 - 0,15 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Súly	50 g
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Teljes hossz L	100 mm
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20