


Alaptartó, Típus: V30



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319151 V30 |
| GTIN | 4251414900004 |
| Árucikk kategória | 38T |

Leírás

Kivitel:

- Szerszámspecifikus manuális Y tengely (± 1 mm).
- Mozgó beállító csapokkal, így beigazító lécc már nem szükséges.
- Egyszerűen átállítható belsőről külső hűtőfolyadék hozzávezetésre.

Először sikerült egy olyan alapbefogót létrehozni, amely dobrevolveren és toronyrevolveren is használható. Függetlenül a mindenkori beigazító mechanikától.

Modulárisan felépülő rendszer.

Előny:

- Kiseb kopás az élnél.
- Költség és idő csökkentés.
- Magasság- és forgó beállítás (beigazítás).
- Az alaptartó minden VDI és Mazak gépen használható.
- Moduláris, egy alaptartó, sokféle felfogási helyzet.
- Nagyon nagy csillapító jellemzők.
- Minden szerszám közvetlen hűtőfolyadék csatlakozással.
- Alacsonyabb költségek a hatékonyabb raktárkezelés következtében.
- Nagyobb termelékenység a továbbfejlesztett pozicionálásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Torony- és dobrevolverhez alkalmas.

Furatkés fej típushoz: A

Alkalmazható: VDI

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----|
| Alkalmazható | VDI |
| Furatkés fej típushoz | A |