

**SNMX 120408, HUT25, Rádiusz: 1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251398 1
GTIN	4062406258283
Árucikk kategória	29W

Leírás**Alkalmazható:**

PSSN készjár. Pl. a 251112 és 251113 sz. esztergákések.

Figyelem:

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 120 m/min
Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M

Bevonat	bevonat nélkül
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Minőség	HUT25
Váltólapka ISO kód	SNMX 1204
Terméknév attribútum	HUT25
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz