

**SNMX 120408, HUT25, Rádiusz: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251398 3
GTIN	4062406258306
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Alkalmazható:**

PSSN készjár. Pl. a 251112 és 251113 sz. esztergákések.

**Figyelem:**

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 120 m/min
Mellékfelhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	8
Minőség	HUT25

Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMX 1204
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 80 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Terméknév attribútum	HUT25
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz