

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 3 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 920807 1500 |
| GTIN | 4062406262112 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125, 150, 250

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Fiókok száma | 3 |
| Fiókház hasznos magassága | 525 mm |
| Súly | 126 kg |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Alapszekrény mélysége | 700 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Magasság | 850 mm |
| Sorozat | Ready-to-go |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Munkalap hossza | 1500 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Alapszekrény szélessége | 1300 mm |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 250 mm | 927800 250 |
| Kiszereelő szerszám Típus 1 | 950070 1 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3 | 950320 125/3 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1 | 950320 125/1 |
| Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10 | 953521 10 |
| Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20 | 951910 20X20 |
| Fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927800 150 |
| Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20 | 951830 20X20 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4 | 950320 125/4 |
| Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37 | 953828 37 |
| Fogó készlet Szerszámok száma 5 | 954305 5 |
| Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8 | 954895 8 |
| Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39 | 953833 39 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4 | 950320 150/4 |
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg | 950180 75 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6 | 950320 125/6 |
| Fiók Fiók előlap magasság 125 mm | 927800 125 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20 | 952505 20 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5 | 950320 150/5 |
| Fogó készlet Szerszámok száma 5 | 954295 5 |
| Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003 | 950050 003 |
| Reszelő készlet Szerszámok száma 6 | 952253 6 |

| | |
|--|--------------|
| Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20 | 951885 20X20 |
| Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10 | 953522 10 |
| Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5 | 954306 5 |