


HOLEX**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Mint a 202242 sz.

Felhasználás:

Nagyoláshoz és simításhoz.

Műszaki leírás

Élhossz L _c	24 mm
Spirálszög	45 fok
Vágóél Ø D _c	8 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár	DIN 6535 HA, h6
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	8 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm

Teljes hossz L	70 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

VHM maró $\varnothing e8$ DC 8 mm

202242 8