

Garant**Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Øxteljes hossz: 10X160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789010 10X160 |
| GTIN | 4062406262549 |
| Árucikk kategória | 71C |

Leírás**Kivitel:**

A markáns és agresszív központosító csúcs lehetővé teszi az aktív központosítást és optimális megvezetést a fúrási folyamat alatt. Innovatív tervezésű fej rövid, egyenes bekezdésekkel a jóval gyorsabb fúrás érdekében lényegesen nagyobb stabilitás mellett, erősített betonban is. Optimalizált vibrációjú spirálforma megerősített maggal. A mag átmérő és a fúró csavarvonal-emelkedése pontosan egymáshoz illeszkedik és ezáltal hatékony erőátvitelt biztosít a fúrókalapácsról a keményfém hegyre.

Előny:

- **A rövid bekezdő csavarvonal és a konkáv kialakítású homloklapok (lapát hatás) biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **További, speciális kialakítású mag-vágóélek: hatékonyan összezúzzák a betont.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerüléséhez).

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------|
| Ø | 10 mm |
| Teljes hossz | 160 mm |
| Spirálhossz | 100 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Szerszámananyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Plus |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |