


HOLEX**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG2242 3 |
| GTIN | 4062406199012 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Mint a 202242 sz.

Felhasználás:

Nagyoláshoz és simításhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Élhossz L_c | 9 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Fogak száma Z | 3 |
| Spirálszög | 45 fok |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 3 mm |
| Előtolás f_z szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,01 mm |
| Tűrés névleges \varnothing | e8 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Szár $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Teljes hossz L | 65 mm |
| Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,008 mm |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Tartalom | 5 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ oldalazásnál |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 170 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | bevonat nélkül | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|-----------------------------------|----------|
| VHM maró $\varnothing e8$ DC 3 mm | 202242 3 |
|-----------------------------------|----------|