

**Garant****Pneumatikus központosító satu, Típus: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360180 160
GTIN	4062406198732
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Beállítható löket + 5 mm oldalanként.**
- **A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.**
- **A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozicionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.**

**Felhasználás:**

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez.**

**Opcionális tartozék:**

360183 – 360187 sz. pofakínálat.

**Műszaki leírás**

Súly	12,2 kg
Magasság H	99,2 mm
Max. szorítóerő	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Szorító löket	8,5 mm
Pofaszélesség A	104 mm
Hozzávaló színekód	PCV 160
Termék fajtája	Gépsatu