

**HOLEX****Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320673 5
GTIN	4062406200107
Árucikk kategória	32L

**Leírás****Kivitel:**

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.

Ház Ø D: 88 mm

Hasznos hossz B: 143 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 40 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 18 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 65 mm

## Műszaki leírás

Hasznos hossz B	143 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	40 mm
Csúcs hossza C	65 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 30° A	18 mm
Morse kúp	MK5
Ház $\varnothing$ D	88 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Maximális fordulatszám	3000 min <sup>-1</sup>
Munkadarab tömeghez	1500 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs