



Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	320673 6
GTIN	4062406200275
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.

Ház Ø D: 105 mm

Hasznos hossz B: 169 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 50 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 30 mm

Maximális körfutáshiba: 0,01 mm

Csúcs hossza C: 77,5 mm

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	2800 min ⁻¹
Csúcs hossza C	77,5 mm
Morse kúp	MK6
Hasznos hossz B	169 mm
Ház Ø D	105 mm
Munkadarab tömeghez	2500 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	50 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	30 mm
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs