



## Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320672 6
GTIN	4062406200251
Árucikk kategória	32L

### Leírás

#### Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

#### Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 105 mm

Hasznos hossz B: 150 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 50 mm

Maximális körfutáshiba: 0,01 mm

Csúcs hossza C: 58,2 mm

Maximális fordulatszám: 2800 min<sup>-1</sup>

### Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	3500 kg
Csúcs hossza C	58,2 mm
Hasznos hossz B	150 mm
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	50 mm
Morse kúp	MK6
Ház $\varnothing$ D	105 mm
Maximális fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Központosító csúcs