

HOLEX**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320673 2
GTIN	4062406200268
Árucikk kategória	32L

Leírás**Kivitel:**

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.

Ház Ø D: 50 mm

Hasznos hossz B: 89,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 12 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 40 mm

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs \varnothing 30° A	12 mm
Hasznos hossz B	89,5 mm
Munkadarab tömeghez	500 kg
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Csúcs hossza C	40 mm
Morse kúp	MK2
Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A	25 mm
Ház \varnothing D	50 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs